


AUFBAUANLEITUNG WERKSTATTEINRICHTUNG

Diese Aufbauanleitung ist allgemeingültig – Beispiel zeigt den Aufbau von Art.-Nr. 118805

Module
aus Metall
individuell
kombinierbar



ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	MAßE (B x H x T) in mm
1 118740	8 Stk	Hängeschränk mit Gasdruckfedern	711 x 457 x 330
2 118741	2 Stk	Unterschrank, 2-türig, mit 2 Fachböden	711 x 900 x 507
3 118742	3 Stk	Unterschrank mit 5 Schubladen	711 x 900 x 507
4 118743	3 Stk	Unterschrank mit 8 Schubladen	711 x 900 x 507
5 118744	1 Stk	Hochschrank, 1-türig, mit 4 Fachböden	600 x 2036 x 565
6 118745	1 Stk	Hochschrank, 2-türig, mit 4 Fachböden u. Kleiderstange	915 x 2036 x 565
7 118746	8 Stk	Lochwand / Werkzeugwand	711 x 641 x 25
8 118747	4 Stk	Arbeitsplatte aus Massivholz	1422 x 38 x 507
9 118748	2 Stk	Endschiene, schmal, mit einfacher Lochung	45 x 1954 x 15
10 118749	8 Stk	Verbindungsschiene, breit, mit doppelter Lochung	105 x 1954 x 15
11 118781	1 Stk	Eck-Unterschrank mit Fachboden u. Holz-Arbeitsplatte	832 x 938 x 507
12 118782	1 Stk	Eck-Hängeschränk mit Gasdruckfedern	832 x 457 x 330
13 118783	Satz	Lochwand / Werkzeugwand, 2-tlg. für Eck-Schränk	832 x 641 x 25 / 807 x 641 x 25
14 118785	Satz	Befestigungsschienen-Set, 2-tlg. für Eck-Schränk	45 x 1954 x 15 / 105 x 1954 x 15




AUFBAUANLEITUNG – Zubehör

ACHTUNG:
Die Anzahl
variiert je nach
Schranksystem

ARTIKEL		ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	MAßE
A		32 Stk	Schraube	M5 x 20
B		400 Stk	Schraube	M6 x 16
C		80 Stk	Mutter	M6

Hinweis: Unter Umständen sind mehr Schrauben beigelegt als für den Aufbau benötigt werden.

AUFBAUANLEITUNG – Schritt 1





B  180 Stk

Montage der Füße:

- Um den Aufbau zu erleichtern, können Sie die Schubladen bereits vor Montage der Füße entnehmen. Hierfür betätigen Sie die Entriegelung an den Laufschienen rechts nach unten und links nach oben.
- Befestigen Sie die verstellbaren Füße mithilfe der M6 x 16 **B** Schrauben (je 4 Stk pro Fuß) auf der Unterseite der Schränke.


AUFBAUANLEITUNG – Schritt 2



Verbinden der Schränke / Anbringen der Schienen:

- Verschrauben Sie die Schränke mit je 4 Stk M6 x 16 Schrauben **B** und richten diese aus.
- Verbinden Sie alle Unterschränke mithilfe der breiten Verbindungsschienen und befestigen Sie das Schienen-Set am Eck-Unterschrank. Hierfür benötigen Sie jeweils 6 Stk M6 x 16 Schrauben **B**. Die äußersten Unterschränke benötigen zudem eine Endschiene zur Stabilisierung (je 3 x **B**). Die Hochschränke hingegen benötigen keine zusätzliche Schiene.


AUFBAUANLEITUNG – Schritt 3



A



32 Stk



B




40 Stk

Fixieren der Arbeitsplatten und Lochwände:


- Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Schränke und befestigen Sie diese von unten mit M5 x 20 Schrauben **A**.
- Anschließend befestigen Sie die Lochwände mit M6 x 16 **B** Schrauben.
- Schieben Sie die Schubladen wieder in die Werkstattschränke ein, bis diese einrasten.



AUFBAUANLEITUNG – Schritt 4



B  40 Stk




B  40 Stk

C  40 Stk

Anbringen der Hängeschränke:

- Fixieren Sie auch die Hängeschränke mit M6 x 16 Schrauben **B** an den Schienen.
- Verbinden Sie die Hängeschränke anschließend miteinander. Nutzen Sie dafür die M6 x 16 Schrauben **B** und Muttern **C**. Ziehen Sie die Schrauben für einen festen Halt gleichmäßig an.

AUFBAUANLEITUNG – Schritt 5



Einlegen der Fachböden:

- Um Ihre Werkstatteinrichtung zu komplettieren, legen Sie die mitgelieferten Fachböden in die Hänge- und Hochschränke ein und fixieren Sie – je nach Bedarf – die Kleiderstange im breiten Hochschrank.
- Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen, die Schränke zusätzlich an der Wand zu fixieren.
- Nun können Sie je nach Wunsch noch LED-Lichtleisten an den Hängeschränken anbringen und Ihre Werkstatteinrichtung mit Weichschaumeinlagen und Werkzeugen bestücken.

WERKSTATTEINRICHTUNG – Zubehör

ARTIKEL	PRODUKTBEZEICHNUNG	LÄNGE
118793 	Transformator mit Eurostecker für LED-Lichtleiste	Kabel: 2 m
118791 	LED-Lichtleiste mit Anschluss für Trafo	630 mm
118792 	LED-Lichtleiste mit Steckverbindung für Art.-Nr. 118791	700 mm

Diese Artikel
sind nicht
enthalten

Weitere Artikel und Zubehör finden Sie unter: www.rep-tools.de

